

**Tirette 45° étanche, avec alésage, Pour cône: 30****Données de commande**

N° commande	308765 30
GTIN	4045197648020
Classe d'article	32Z

**Description****Description:**

Le porte-outils est fermement tiré dans la broche par la pince de serrage de la broche via la tirette. Les tirettes sont disponibles dans différents modèles. Elles représentent un lien important entre la machine et l'outil. Les exigences en matière de précision, de résistance et de fiabilité des tirettes sont élevées.

**Utilisation:**

Pour les outils avec queue conique **JIS B 6339** (MAS-BT) / **ISO 7388-2**.

**Remarque(s):**

**Version étanche** – avec joint torique.

La clé de serrage et les ouvertures de clé adaptées sont disponibles dans notre eShop. Lors du montage du système AB, veiller à un couple de serrage correct.

**Description technique**

Pour cône SA avec code couleur	SA 30
L <sub>1</sub>	23 mm
Filetage M	M12
Couple de serrage maximal	20 Nm
Ø tête D <sub>1</sub>	11 mm
Pour cône	30
Longueur totale L	43 mm

Ø moyeu D	16,5 mm
Ouverture	13 mm
Propriété de l'alésage	avec alésage
Norme pour les tirettes	MAS 403
Type de produit	Tirettes

---

## Accessoires

Clés de serrage pour tirettes ISO 7388 pour taille cône SA 30	308835 30
---	-----------