

**3M****Ruban adhésif double face réutilisable, Largeur×longueur (mm×m): 50X25**

## Données de commande

N° commande	083625 50X25
GTIN	8021684192371
Classe d'article	08M

## Description

### Exécution:

Le ruban adhésif double face en acrylate **3M™ 9195** (ruban adhésif pour tapis) présente une adhérence différente sur les deux faces (adhérence forte / réutilisable). Après utilisation, il est possible de retirer les tapis collés sur des surfaces ou des sols fermes sans laisser de résidus.

### Remarque(s):

La durée de conservation minimum indiquée pour les produits 3M™ est déterminée en conformité avec les directives établies en matière d'entreposage.

## Description technique

Largeur	50 mm
Couleur	jaunâtre
Référence fabricant	9195
Longueur	25 m
Matériau recouvrement	Papier siliconé
résiste à des températures jusqu'à	60 °C

Pouvoir adhésif sur l'acier	0,8 N/mm
Durée de conservation minimum	12 mois
Température de stockage	18 °C
Masse adhésive	Acrylate
Humidité de l'air du local de stockage	60 %
Résistance à la traction	0,8 N/mm
Epaisseur	0,13 mm
Particularité	retrait aisé
Extensibilité	500 %
Matériau support	Papier non tissé
Utilisation	Pose de tapis
Utilisation	Construction de stands d'exposition
Type de ruban adhésif	deux côtés
Support présent	non
Type de produit	Ruban adhésif