



Tirette spéciale sans filetage intérieur étanche, sans alésage, Pour cône: 40



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 308700 40 |
| GTIN | 4045197151025 |
| Classe d'article | 32Z |

Description

Description:

Le porte-outils est fermement tiré dans la broche par la pince de serrage de la broche via la tirette. Les tirettes sont disponibles dans différents modèles. Elles représentent un lien important entre la machine et l'outil. Les exigences en matière de précision, de résistance et de fiabilité des tirettes sont élevées.

Utilisation:

Pour les outils avec queue conique **DIN 69871 / ISO 7388-1**.

Remarque(s):

Version étanche – avec joint torique.

La clé de serrage et les ouvertures de clé adaptées sont disponibles dans notre eShop.

Lors du montage du système AB, veiller à un couple de serrage correct. Aucune clé de serrage adaptée disponible.

Description technique

| | |
|--------------------------------|---------|
| Pour cône SA avec code couleur | SA 40 |
| Filetage M | M16 |
| Ø tête D ₁ | 21,1 mm |
| L ₁ | 25,1 mm |
| Ø moyeu D | 25,1 mm |
| Couple de serrage maximal | 50 Nm |

| | |
|------------------------|--------------|
| Longueur totale L | 53 mm |
| Pour cône | 40 |
| Ouverture | 22 mm |
| Propriété de l'alésage | sans alésage |
| Type de produit | Tirettes |