



Tirette spéciale sans filetage intérieur étanche, avec alésage, Pour cône: 40



Données de commande

N° commande	308720 40
GTIN	4045197151049
Classe d'article	32Z

Description

Description:

Le porte-outils est fermement tiré dans la broche par la pince de serrage de la broche via la tirette. Les tirettes sont disponibles dans différents modèles. Elles représentent un lien important entre la machine et l'outil. Les exigences en matière de précision, de résistance et de fiabilité des tirettes sont élevées.

Utilisation:

Pour les outils avec queue conique **DIN 69871 / ISO 7388-1**.

Remarque(s):

La clé de serrage et les ouvertures de clé adaptées sont disponibles dans notre eShop.

Lors du montage du système AB, veiller à un couple de serrage correct. **Version étanche** – avec joint torique.

Aucune clé de serrage adaptée disponible.

Ø moyeu D: 25,1 mm

Ø tête D₁: 21,1 mm

Longueur totale L: 53 mm

L₁: 25,1 mm

Filetage M: M16

Couple de serrage maximal: 50 Nm

Description technique

Filetage M	M16
Pour cône SA avec code couleur	SA 40

Pour cône	40
Couple de serrage maximal	50 Nm
Ø moyeu D	25,1 mm
Ø tête D ₁	21,1 mm
L ₁	25,1 mm
Longueur totale L	53 mm
Ouverture	22 mm
Propriété de l'alésage	avec alésage
Type de produit	TIRETTES