

Garant
Mandrin de frettage, PSC 63 court, Ø serrage D1: 32mm

Données de commande

N° commande	308568 32
GTIN	4045197471888
Classe d'article	31C

Description
Exécution:

- Avec RFID / alésage Balluffchip.
- Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).
- Surfaces fonctionnelles du profil intérieur PSC usinées.

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec une tolérance de queue h6.

Accessoire(s):

Rallonge pour mandrin de frettage 302410 – 302417. Appareils de frettage 354210 – 354450. Conduit d'arrosage 309885; clé à douilles 309893 et jeu de vis d'équilibrage 309906 réf. 180.

Description technique

Ø D ₂	44 mm
Longueur de col cote A	95 mm
Ø serrage D ₁	32 mm
Ø ext. D	53 mm
Support	PSC 63 court
Norme de porte-outils	ISO 26623-1
Arrosage interne	oui
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min ⁻¹

Précision de concentricité	≤ 3 µm
Méthode d'usinage	HPC
Méthode d'usinage	UGV
Type de produit	Mandrin de frettage

Accessoires

Appareils de frettage Type SU1	354210 SU1
Sous-armoire	354290
Unités de refroidissement Type CU1	354215 CU1