



## Tirette spéciale sans filetage intérieur étanche, avec alésage, Pour cône: 50



### Données de commande

N° commande	308720 50
GTIN	4045197151056
Classe d'article	32Z

### Description

#### Description:

Le porte-outils est fermement tiré dans la broche par la pince de serrage de la broche via la tirette. Les tirettes sont disponibles dans différents modèles. Elles représentent un lien important entre la machine et l'outil. Les exigences en matière de précision, de résistance et de fiabilité des tirettes sont élevées.

#### Utilisation:

Pour les outils avec queue conique **DIN 69871 / ISO 7388-1**.

#### Remarque(s):

La clé de serrage et les ouvertures de clé adaptées sont disponibles dans notre eShop.

Lors du montage du système AB, veiller à un couple de serrage correct.

Ø moyeu D: 39,3 mm

Ø tête D<sub>1</sub>: 32 mm

Longueur totale L: 65 mm

L<sub>1</sub>: 25,1 mm

Filetage M: M24

Couple de serrage maximal: 150 Nm

### Description technique

Longueur totale L	65 mm
Pour cône	50
L <sub>1</sub>	25,1 mm

Filetage M	M24
Ø moyeu D	39,3 mm
Pour cône SA avec code couleur	SA 50
Ø tête D <sub>1</sub>	32 mm
Couple de serrage maximal	150 Nm
Ouverture	30 mm
Propriété de l'alésage	avec alésage
Type de produit	TIRETTES

## Accessoires

Insert dynamométrique pour tirettes suivant ISO 7388 pour taille cône SA 50	308812 50
Clés de serrage pour tirettes ISO 7388 pour taille cône SA 50	308830 50
Clés de serrage pour tirettes DIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 50	308825 50
Clés de serrage pour tirettes DIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 50	308820 50
Insert dynamométrique pour tirettes suivant DIN 69872 pour taille cône SA 50	308810 50