



## Tirette spéciale avec filetage intérieur, avec alésage, Pour cône: 40



### Données de commande

N° commande	308740 40
GTIN	4045197151063
Classe d'article	32Z

### Description

#### Description:

Le porte-outils est fermement tiré dans la broche par la pince de serrage de la broche via la tirette. Les tirettes sont disponibles dans différents modèles. Elles représentent un lien important entre la machine et l'outil. Les exigences en matière de précision, de résistance et de fiabilité des tirettes sont élevées.

#### Utilisation:

Pour les outils avec queue conique **DIN 69871 / ISO 7388-1**.

#### Remarque(s):

**Version étanche** – avec joint torique.

La clé de serrage et les ouvertures de clé adaptées sont disponibles dans notre eShop.

Lors du montage du système AB, veiller à un couple de serrage correct. Aucune clé de serrage adaptée disponible.

### Description technique

Filetage intérieur	M16
Pour cône SA avec code couleur	SA 40
Ø tête D <sub>1</sub>	21,1 mm
Filetage M	M16
Pour cône	40
L <sub>1</sub>	25,1 mm

Ø moyeu D	25,1 mm
Longueur totale L	53 mm
Couple de serrage maximal	50 Nm
Profondeur filetage intérieur	17 mm
Ouverture	22 mm
Propriété de l'alésage	avec alésage
Type de produit	Tirettes