



Tirette étanche, type B, avec alésage, Pour cône: 40



Données de commande

N° commande	308650 40
GTIN	4045197150981
Classe d'article	32Z

Description

Description:

Le porte-outils est fermement tiré dans la broche par la pince de serrage de la broche via la tirette. Les tirettes sont disponibles dans différents modèles. Elles représentent un lien important entre la machine et l'outil. Les exigences en matière de précision, de résistance et de fiabilité des tirettes sont élevées.

Utilisation:

- Pour les outils avec queue conique DIN 69871 et JIS B 6339 (MAS-BT).
- Pour les centres d'usinage (machines avec changement d'outil automatique).
- Pour les machines CN (machines sans changement d'outil automatique).

Remarque(s):

Version étanche – avec joint torique.

La clé de serrage et les ouvertures de clé adaptées sont disponibles dans notre eShop. Lors du montage du système AB, veiller à un couple de serrage correct.

Description technique

Longueur totale L	44,5 mm
Pour cône SA avec code couleur	SA 40
Ø tête D ₁	18,95 mm
Filetage M	M16
Ø moyeu D	22,5 mm

L ₁	16,25 mm
Pour cône	40
Couple de serrage maximal	50 Nm
Ouverture	18 mm
Propriété de l'alésage	avec alésage
Norme pour les tirettes	ISO 7388
Type de produit	Tirettes

Accessoires

Clés de serrage pour tirettes ISO 7388 pour taille cône SA 40	308830 40
---	-----------