

**Douille de réduction, Ø de queue d: 25/10mm****Données de commande**

N° commande	319426 25/10
GTIN	4045197586193
Classe d'article	32V

**Description****Exécution:**

Pour porte-outils VDI de type E2 (319275 – 319405).

Adapté pour arrosage interne, non fendu. Outil fixé et serré à l'aide de 2 vis.

**Utilisation:**

Pour réduire le Ø d'outils à queue cylindrique.

**Description technique**

$l_2$	4 mm
$l_1$	50 mm
Exécution	Goupille de serrage
Ø serrage $d_2$	10 mm
Ø $d_4$	29 mm
Queue Ø $d_1$	25 mm
Type de produit	Douille de réduction