



Tirette spéciale avec filetage intérieur, avec alésage, Pour cône: 50



Données de commande

N° commande	308740 50
GTIN	4045197151070
Classe d'article	32Z

Description

Description:

Le porte-outils est fermement tiré dans la broche par la pince de serrage de la broche via la tirette. Les tirettes sont disponibles dans différents modèles. Elles représentent un lien important entre la machine et l'outil. Les exigences en matière de précision, de résistance et de fiabilité des tirettes sont élevées.

Utilisation:

Pour les outils avec queue conique **DIN 69871 / ISO 7388-1**.

Remarque(s):

Version étanche – avec joint torique.

La clé de serrage et les ouvertures de clé adaptées sont disponibles dans notre eShop.

Lors du montage du système AB, veiller à un couple de serrage correct.

Description technique

Ø moyeu D	39,3 mm
L ₁	25,1 mm
Filetage intérieur	M24
Filetage M	M24
Pour cône SA avec code couleur	SA 50
Pour cône	50
Longueur totale L	65 mm

Ø tête D ₁	32 mm
Couple de serrage maximal	150 Nm
Profondeur filetage intérieur	17,5 mm
Ouverture	30 mm
Propriété de l'alésage	avec alésage
Type de produit	Tirettes

Accessoires

Clés de serrage pour tirettes DIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 50	308820 50
Clés de serrage pour tirettes ISO 7388 pour taille cône SA 50	308830 50
Clés de serrage pour tirettes DIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 50	308825 50