

SWISS TOOLS

**Porte-outils pour barres d'alésage gauche, PSC, Ø queue / dim. plaquette –  
Cote A: 50/11-90mm****Données de commande**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| N° commande      | 320396 50/11-90 |
| GTIN             | 2050001715746   |
| Classe d'article | 36D             |

**Description****Remarque(s):**

Commander séparément la **buse HP** adaptée 320001! Pour les pièces de rechange 320610 – 320626, consulter notre catalogue de pièces de rechange.  
Tirette PSC disponible sur demande.

**Description technique**

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Distance axe-pointe f                 | 17 mm       |
| Longueur de col cote A                | 90 mm       |
| Taille plaquette                      | 11          |
| Pièce de rechange                     | S05         |
| Plaquette adaptée                     | DC.. 11T3.. |
| Ø pré-perçage min. D <sub>1</sub> min | 32 mm       |
| Ø queue                               | 50 mm       |
| Longueur utile L <sub>N</sub>         | 70 mm       |
| Support                               | PSC         |
| Type d'utilisation                    | Gauche      |
| Norme de porte-outils                 | ISO 26623-1 |

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Arrosage interne         | oui                                |
| Angle d'attaque $\kappa$ | 107,5 degré                        |
| Type de produit          | Porte-outils pour barres d'alésage |