

**ALBRECHT**  
Präzisions Spannfutter
**Mandrin porte-forets auto-serrant, Type: 100/16**

**Données de commande**

N° commande	341000 100/16
GTIN	4045197308337
Classe d'article	33A

**Description**
**Exécution:**

Mandrins porte-forets à trois mors **hautes performances**. Grande précision de concentricité, sans clé, auto-serrant, force de serrage élevée. Desserrage manuel aisé. Pièces d'usure trempées et interchangeables.

**Utilisation:**

Sur perceuses à main et à colonne, fraiseuses, tours, pour mise en place sur arbres de montage 342300 – 342850 ou directement sur la broche de la machine.

**Norme:**
**DIN 238**
**Description technique**

Longueur mandrin ouvert	80 mm
Cône intérieur	B 16
Ø cône intérieur max.	15,733 mm
Type	100/16
Plage de serrage	0,5 - 10 mm
Longueur mandrin fermé	91,5 mm
Ø ext.	43 mm
Type de produit	Mandrins sans clé

