

SWISS TOOLS

## Porte-outils pour barres d'alésage gauche, PSC, Ø queue / dim. plaquette – Cote A: 50/15-110mm



### Données de commande

N° commande	320406 50/15-110
GTIN	2050001715166
Classe d'article	36D

### Description

#### Remarque(s):

Commander séparément la **buse HP** adaptée 320001! Pour les pièces de rechange 320610 – 320626, consulter notre catalogue de pièces de rechange.  
Tirette PSC disponible sur demande.

### Description technique

Ø pré-perçage min. D <sub>1</sub> min	40 mm
Plaquette adaptée	DN.. 1506..
Longueur de col cote A	110 mm
Taille plaquette	15
Pièce de rechange	P05
Distance axe-pointe f	22 mm
Ø queue	50 mm
Longueur utile L <sub>N</sub>	90 mm
Support	PSC
Type d'utilisation	Gauche
Norme de porte-outils	ISO 26623-1
Arrosage interne	oui

Angle d'attaque $\kappa$	107,5 degré
Type de produit	Porte-outils pour barres d'alésage