



## Mandrin porte-forets auto-serrant Spiro, Type: 160/18



### Données de commande

N° commande	341010 160/18
GTIN	4019208009445
Classe d'article	39R

### Description

#### Exécution:

Mandrins porte-forets à trois mors **hautes performances**. Grande précision de concentricité, sans clé, auto-serrant, force de serrage élevée. Desserrage manuel aisé. Pièces d'usure trempées et interchangeables.

#### Utilisation:

Sur perceuses à main et à colonne, fraiseuses, tours, pour mise en place sur arbres de montage 342300 – 342850 ou directement sur la broche de la machine.

#### Norme:

**DIN 238**

### Description technique

Plage de serrage	3 - 16 mm
Cône intérieur	B 18 raccourci
Ø cône intérieur max.	17,431 mm
Longueur mandrin ouvert	95,5 mm
Longueur mandrin fermé	109 mm
Type	160/18
Ø ext.	56 mm
Type de produit	Mandrins sans clé

