



Rallonge pour tarauds, Type: 9L



Données de commande

N° commande	338400 9L
GTIN	4045197336767
Classe d'article	32H

Description

Exécution:

- **Modèle long ou extra long.**
- **L'extrémité avant de la rallonge est conçue comme une pince de serrage. En serrant l'écrou moleté à la main, la pince de serrage est fixée au taraud.**
- **La transmission du couple s'effectue via le carré.**
- **L'extrémité arrière de la rallonge est conforme à la norme DIN, afin que la rallonge puisse être insérée dans des adaptateurs de taraudage ou des pinces de serrage ER avec carré.**

Utilisation:

Pour le taraudage dans des endroits difficiles d'accès, p. ex. évidements profonds, épaulements, arêtes gênantes de dispositifs, filetages intérieurs extrêmement profonds, à proximité de parois en fonte.

Remarque(s):

Autre pince de serrage six pans pour fixation du taraud disponible sur demande.

Description technique

Rallonge $\varnothing D_3$	11 mm
Rallonge K_2	9 mm
Pour \varnothing nominal taraudage d_1 DIN 374/376	M14
Rallonge $\varnothing D_4$	18 mm
Rallonge L_3	230 mm
Rallonge L_2	90 mm
Pour longueur serrage l_1	36 mm
Pour carré K_1	9 mm

Pour Ø queue filetage d ₂	11 mm
Type de produit	Holex rallonge micrometre