



## Rallonge pour tarauds, Type: 5



### Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 338400 5      |
| GTIN             | 4045197336675 |
| Classe d'article | 32H           |

### Description

#### Exécution:

- **Modèle long ou extra long.**
- **L'extrémité avant de la rallonge est conçue comme une pince de serrage. En serrant l'écrou moleté à la main, la pince de serrage est fixée au taraud.**
- **La transmission du couple s'effectue via le carré.**
- **L'extrémité arrière de la rallonge est conforme à la norme DIN, afin que la rallonge puisse être insérée dans des adaptateurs de taraudage ou des pinces de serrage ER avec carré.**

#### Utilisation:

Pour le taraudage dans des endroits difficiles d'accès, p. ex. évidements profonds, épaulements, arêtes gênantes de dispositifs, filetages intérieurs extrêmement profonds, à proximité de parois en fonte.

#### Remarque(s):

Autre pince de serrage six pans pour fixation du taraud disponible sur demande.

### Description technique

|  |          |
|--|----------|
| Rallonge $\varnothing D_3$                             | 7 mm     |
| Rallonge $L_2$   | 60 mm    |
| Rallonge $L_3$   | 130 mm   |
| Rallonge $K_2$   | 5,5 mm   |
| Pour $\varnothing$ nominal taraudage $d_1$ DIN 371     | M7       |
| Pour $\varnothing$ nominal taraudage $d_1$ DIN 374/376 | M9 – M10 |
| Pour carré $K_1$                                       | 5,5 mm   |
| Pour $\varnothing$ queue filetage $d_2$                | 7 mm     |

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Rallonge $\varnothing D_4$  | 12,1 mm                   |
| Pour longueur serrage $l_1$ | 26 mm                     |
| Type de produit             | Horex rallonge micrometre |