

Garant**Mandrin auto-serrant avec Mors à revêtement diamant, Type: 130****Données de commande**

N° commande	341050 130
GTIN	4045197191564
Classe d'article	31K

Description**Exécution:**

Avec **mors à revêtement diamant**, auto-serrants.

Utilisation:

Particulièrement adaptés **au serrage de forets en carbure monobloc** (groupe 12) ainsi qu'aux **forets à queue trempée**. Sur perceuses à main et à colonne, fraiseuses, tours, pour mise en place sur arbres de montage 342300 – 342850 ou directement sur la broche de la machine.

Norme:

DIN 238

Remarque(s):

Utiliser les arbres de montage 342600, exécution de précision.

Description technique

Ø cône intérieur max.	15,733 mm
Longueur mandrin fermé	103 mm
Cône intérieur	B 16
Type	130
Plage de serrage	1 - 13 mm
Longueur mandrin ouvert	91 mm
Ø ext.	50 mm

Type de produit

Mandrins sans clé