

SWISS TOOLS

Porte-outils pour barres d'alésage gauche, PSC, Ø queue / dim. plaquette – Cote A: 63/11-125mm



Données de commande

N° commande	320396 63/11-125
GTIN	2050001714947
Classe d'article	36D

Description

Remarque(s):

Commander séparément la **buse HP** adaptée 320001! Pour les pièces de rechange 320610 – 320626, consulter notre catalogue de pièces de rechange.
Tirette PSC disponible sur demande.

Description technique

Distance axe-pointe f	22 mm
Ø pré-perçage min. D ₁ min	40 mm
Longueur de col cote A	125 mm
Taille plaquette	11
Plaquette adaptée	DC.. 11T3..
Pièce de rechange	S05
Ø queue	63 mm
Longueur utile L _N	103 mm
Support	PSC
Type d'utilisation	Gauche
Norme de porte-outils	ISO 26623-1

Arrosage interne	oui
Angle d'attaque κ	107,5 degré
Type de produit	Porte-outils pour barres d'alésage

Accessoires

Tige cylindrique n° 7 Type P04	320618 P04
Tige cylindrique n° 7 Type P02	320618 P02
Vis de serrage n° 3 Type P02	320611 P02
Vis de serrage n° 3 Type P06	320611 P06
Buse de refroidissement hautes performances (HP) Type 63	320001 63
Levier n° 4 Type P01	320612 P01
Levier n° 4 Type P06	320612 P06
Vis de serrage n° 3 Type D07	320611 D07
Sous-plaquette n° 1 Type P02	320610 P02
Bague n° 5 Type D07	320613 D07
Tige cylindrique n° 7 Type P01	320618 P01
Levier n° 4 Type P02	320612 P02
Vis de serrage n° 3 Type P01	320611 P01
Levier n° 4 Type P04	320612 P04
Tige cylindrique n° 7 Type P06	320618 P06
Tige cylindrique n° 7 Type P05	320618 P05
Sous-plaquette n° 1 Type P06	320610 P06
Bride de serrage n° 6 Type D07	320614 D07
Vis de serrage n° 3 Type P05	320611 P05
Sous-plaquette n° 1 Type P05	320610 P05
Levier n° 4 Type P05	320612 P05
Sous-plaquette n° 1 Type P01	320610 P01
Sous-plaquette n° 1 Type P04	320610 P04

