

SWISS TOOLS

**Porte-outils pour barres d'alésage gauche, PSC, Ø queue / dim. plaquette –  
Cote A: 63/15-180mm****Données de commande**

N° commande	320406 63/15-180
GTIN	2050001715180
Classe d'article	36D

**Description****Remarque(s):**

Commander séparément la **buse HP** adaptée 320001! Pour les pièces de rechange 320610 – 320626, consulter notre catalogue de pièces de rechange.  
Tirette PSC disponible sur demande.

**Description technique**

Plaquette adaptée	DN.. 1506..
Distance axe-pointe f	27 mm
Longueur de col cote A	180 mm
Pièce de rechange	P05
Ø pré-perçage min. D <sub>1</sub> min	50 mm
Taille plaquette	15
Ø queue	63 mm
Longueur utile L <sub>N</sub>	158 mm
Support	PSC
Type d'utilisation	Gauche
Norme de porte-outils	ISO 26623-1
Arrosage interne	oui

Angle d'attaque $\kappa$	107,5 degré
Type de produit	Porte-outils pour barres d'alésage