

**ALBRECHT**  
Präzisions Spannfutter**Mandrin porte-forets auto-serrant, Type: 160/18****Données de commande**

N° commande	341000 160/18
GTIN	4045197308368
Classe d'article	33A

**Description****Exécution:**

Mandrins porte-forets à trois mors **hautes performances**. Grande précision de concentricité, sans clé, auto-serrant, force de serrage élevée. Desserrage manuel aisé. Pièces d'usure trempées et interchangeables.

**Utilisation:**

Sur perceuses à main et à colonne, fraiseuses, tours, pour mise en place sur arbres de montage 342300 – 342850 ou directement sur la broche de la machine.

**Norme:****DIN 238****Description technique**

Longueur mandrin ouvert	95,5 mm
Longueur mandrin fermé	109 mm
Type	160/18
Ø cône intérieur max.	17,431 mm
Plage de serrage	3 - 16 mm
Cône intérieur	B 18 raccourci
Ø ext.	56 mm
Type de produit	Mandrins sans clé

