

ALBRECHT
Präzisions Spannfutter**Mandrin porte-forets auto-serrant, Type: 30****Données de commande**

N° commande	341000 30
GTIN	4045197308269
Classe d'article	33A

Description**Exécution:**

Mandrins porte-forets à trois mors **hautes performances**. Grande précision de concentricité, sans clé, auto-serrant, force de serrage élevée. Desserrage manuel aisé. Pièces d'usure trempées et interchangeables.

Utilisation:

Sur perceuses à main et à colonne, fraiseuses, tours, pour mise en place sur arbres de montage 342300 – 342850 ou directement sur la broche de la machine.

Norme:**DIN 238****Description technique**

Type	30
Longueur mandrin ouvert	44 mm
Cône intérieur	B 10
Ø cône intérieur max.	10,094 mm
Plage de serrage	0,2 - 3 mm
Longueur mandrin fermé	47,5 mm
Ø ext.	24 mm
Type de produit	Mandrins sans clé

