

ALBRECHT
Präzisions Spannfutter**Mandrin porte-forets auto-serrant, Type: 65/10****Données de commande**

N° commande	341000 65/10
GTIN	4045197308290
Classe d'article	33A

Description**Exécution:**

Mandrins porte-forets à trois mors **hautes performances**. Grande précision de concentricité, sans clé, auto-serrant, force de serrage élevée. Desserrage manuel aisé. Pièces d'usure trempées et interchangeables.

Utilisation:

Sur perceuses à main et à colonne, fraiseuses, tours, pour mise en place sur arbres de montage 342300 – 342850 ou directement sur la broche de la machine.

Norme:**DIN 238****Description technique**

Type	65/10
Cône intérieur	B 10
Longueur mandrin fermé	68 mm
Longueur mandrin ouvert	61,5 mm
Ø cône intérieur max.	10,094 mm
Plage de serrage	0,5 - 6,5 mm
Ø ext.	34 mm
Type de produit	Mandrins sans clé

