



## Mandrin porte-forets auto-serrant Spiro, Type: 100/16



### Données de commande

N° commande	341010 100/16
GTIN	4019208196534
Classe d'article	39R

### Description

#### Exécution:

Mandrins porte-forets à trois mors **hautes performances**. Grande précision de concentricité, sans clé, auto-serrant, force de serrage élevée. Desserrage manuel aisé. Pièces d'usure trempées et interchangeables.

#### Utilisation:

Sur perceuses à main et à colonne, fraiseuses, tours, pour mise en place sur arbres de montage 342300 – 342850 ou directement sur la broche de la machine.

#### Norme:

**DIN 238**

### Description technique

Cône intérieur	B 16
Longueur mandrin fermé	91,5 mm
Longueur mandrin ouvert	80 mm
Type	100/16
Plage de serrage	0,5 - 10 mm
Ø cône intérieur max.	15,733 mm
Ø ext.	43 mm
Type de produit	Mandrins sans clé

