

**Tirette 90° étanche, avec alésage, Pour cône: 40****Données de commande**

N° commande	308795 40
GTIN	4045197532787
Classe d'article	32Z

Description**Description:**

Le porte-outils est fermement tiré dans la broche par la pince de serrage de la broche via la tirette. Les tirettes sont disponibles dans différents modèles. Elles représentent un lien important entre la machine et l'outil. Les exigences en matière de précision, de résistance et de fiabilité des tirettes sont élevées.

Utilisation:

Pour les outils avec queue conique **JIS B 6339** (MAS-BT) / **ISO 7388-2**.

Remarque(s):

Version étanche – avec joint torique.

La clé de serrage et les ouvertures de clé adaptées sont disponibles dans notre eShop.

Lors du montage du système AB, veiller à un couple de serrage correct.

Description technique

Longueur totale L	60 mm
Ø moyeu D	23 mm
Ø tête D ₁	15 mm
L ₁	35 mm
Filetage M	M16
Pour cône	40
Couple de serrage maximal	50 Nm

Pour cône SA avec code couleur	SA 40
Ouverture	19 mm
Propriété de l'alésage	avec alésage
Norme pour les tirettes	MAS 403
Type de produit	Tirettes

Accessoires

Clés de serrage pour tirettesDIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 40	308820 40
Clés de serrage pour tirettesISO 7388 pour taille cône SA 40	308835 40
Clés de serrage pour tirettesDIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 40	308825 40