

**Jeu de rubans crêpés, Largeur×longueur (mm×m): 50X50****Données de commande**

N° commande	083645 50X50
GTIN	4005801208538
Classe d'article	08M

Description**Exécution:**

Le **ruban de masquage fin, souple et faiblement crêpé tesakrepp® 4329** présente une résistance élevée à l'affûtage avec arrosage et un bon **maintien aux vernis et mastics**. Il convient également pour les **travaux de masquage et de peinture** généraux à des températures pouvant aller jusqu'à 70 °C.

Remarque(s):

La durée de conservation minimum indiquée pour les produits tesa® est déterminée en conformité avec les directives établies en matière d'entreposage.

Description technique

Largeur	50 mm
Référence fabricant	tesakrepp® 4329
Epaisseur	0,13 mm
Couleur	jaunâtre
Longueur	50 m

Extensibilité	10 %
Support présent	non
Nombre de rubans adhésifs	6
Résistance à la traction	0,33 N/mm
Masse adhésive	Caoutchouc naturel
résiste à des températures jusqu'à	70 °C
Humidité de l'air du local de stockage	50 - 70 %
Température de stockage	15 - 35 °C
Particularité	inscriptible
Particularité	recyclable
Particularité	découpable à la main
Matériau support	Papier
Pouvoir adhésif sur l'acier	0,28 N/mm
Utilisation	Travaux de recouvrement
Type de ruban adhésif	une face
Type de produit	Ruban adhésif