



## Mandrin à pinces OZ Type ADB, BT 40 A = 70, Plage de serrage: 2-16 mm



### Données de commande

N° commande	302880 2-16
GTIN	
Classe d'article	36E

### Description

#### Exécution:

Cônes extérieur et intérieur rectifiés.

Ecrou de serrage à roulements à billes pour une force de serrage accrue et une meilleure concentricité.

#### Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique dans des pinces suivant **ISO 10897**.

#### Livraison:

Avec écrou de serrage OZ.

#### Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308760 – 308806, clés de serrage AB 308820 – 308835, pinces de serrage OZ 309540 – 309565, clé à ergot 628400.

Méthode d'usinage: UGV

Longueur de col cote A: 70 mm

Ø ext. D: 43 mm

Ecrou de serrage de rechange 309670: 2 - 16

Clé à ergot adaptée 628400: 40/42

### Description technique

Clé à ergot adaptée 628400	40/42
Ecrou de serrage de rechange 309670	2 - 16
Longueur de col cote A	70 mm
Plage de serrage	2 - 16 mm

Ø ext. D	43 mm
Support	BT 40 A = 70
Norme de porte-outils	ISO 7388-2
Norme de porte-outils	JIS B6339
Forme	ADB
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 6,3 à 15000 min <sup>-1</sup>
Précision de concentricité	≤ 3 µm
Méthode d'usinage	UGV
Type de produit	Mandrins à pinces

## Accessoires

Pince de serrage OZ pour mandrins Ø serrage nominal d 6 mm	309540 6
Tirette étanche, type B Pour cône 40	308650 40
Tirette spéciale sans filetage intérieur étanche Pour cône 40	308720 40
Tirette Hurco 60° avec ajustement étanche Pour cône 40	308804 40
Tirette Hurco 45° avec alésage et ajustement étanche Pour cône 40	308801 40
Tirette spéciale sans filetage intérieur étanche Pour cône 40	308700 40
Pince de serrage OZ pour mandrins Ø serrage nominal d 9 mm	309540 9
Pince de serrage OZ pour mandrins Ø serrage nominal d 8 mm	309540 8
Clé à ergot avec bec Pour Ø ext. écrous 40/42 mm	628400 40/42
Tirette étanche, type B Pour cône 40	308620 40
Pince de serrage OZ pour mandrins Ø serrage nominal d 16 mm	309540 16
Tirette Mazak, étanche, type A Pour cône 40M	308670 40M

Tirette Mori-Seiki, étanche, type A ( L1 = 29 mm) Pour cône 40	308630 40
Pince de serrage OZ pour mandrins Ø serrage nominal d 14 mm	309540 14
Pince de serrage OZ pour mandrins Ø serrage nominal d 12 mm	309540 12
Tirette 60° étanche Pour cône 40	308785 40
Tirette Mori-Seiki, étanche, type A ( L1 = 26 mm) Pour cône 40	308625 40
Clés de serrage pour tirettes DIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) Pour cône 40 SA	308820 40
Tirette 90° étanche Pour cône 40	308795 40
Tirette, 18CrNiMo7 Type A Pour cône 40	308605 40
Pince de serrage OZ pour mandrins Ø serrage nominal d 10 mm	309540 10
Insert dynamométrique pour tirettes suivant ISO 7388 Pour cône 40 SA	308812 40
Pince de serrage OZ pour mandrins Ø serrage nominal d 5 mm	309540 5
Tirette spéciale avec filetage intérieur Pour cône 40	308740 40
Pince de serrage OZ pour mandrins Ø serrage nominal d 11 mm	309540 11
Tirette 90° étanche Pour cône 40	308790 40
Tirette Type A Pour cône 40	308600 40
Tirette étanche Pour cône 40	308635 40
Tirette 45° étanche Pour cône 40	308760 40
Tirette 60° étanche Pour cône 40	308780 40
Tirette Hurco 45° avec ajustement étanche Pour cône 40	308802 40
Pince de serrage OZ pour mandrins Ø serrage nominal d 4 mm	309540 4
Pince de serrage OZ pour mandrins Ø serrage nominal d 13 mm	309540 13
Tirette 45° étanche Pour cône 40	308765 40

Tirette, 18CrNiMo7 étanche, type B Pour cône 40	308615 40
Tirette Type B Pour cône 40	308640 40
Pince de serrage OZ pour mandrins Ø serrage nominal d 15 mm	309540 15
Tirette étanche Pour cône 40	308660 40
Tirette étanche, type A Pour cône 40	308610 40
Pince de serrage OZ pour mandrins Ø serrage nominal d 7 mm	309540 7
Tirette Hurco 90° avec ajustement étanche Pour cône 40	308806 40
Clés de serrage pour tirettes ISO 7388 Pour cône 40 SA	308830 40
Insert dynamométrique pour tirettes suivant DIN 69872 Pour cône 40 SA	308810 40
Tirette Hurco 60° avec alésage et ajustement étanche Pour cône 40	308803 40
Tirette Hurco 90° avec alésage et ajustement étanche Pour cône 40	308805 40