

**Tirette Hurco 45° avec alésage 4 mm et ajustement étanche, Pour cône: 40****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 308801 40 |
| GTIN | 4045197644497 |
| Classe d'article | 32Z |

Description**Description:**

Le porte-outils est fermement tiré dans la broche par la pince de serrage de la broche via la tirette. Les tirettes sont disponibles dans différents modèles. Elles représentent un lien important entre la machine et l'outil. Les exigences en matière de précision, de résistance et de fiabilité des tirettes sont élevées.

Utilisation:

Pour les outils avec queue conique **DIN 69871 / ISO 7388-1**.

Remarque(s):

Version étanche – avec joint torique.

La clé de serrage et les ouvertures de clé adaptées sont disponibles dans notre eShop.

Lors du montage du système AB, veiller à un couple de serrage correct.

Description technique

| | |
|--------------------------------|----------|
| Pour cône SA avec code couleur | SA 40 |
| Filetage M | M16 |
| L ₁ | 32 mm |
| Pour cône | 40 |
| Longueur totale L | 57,15 mm |
| Couple de serrage maximal | 50 Nm |
| Ø moyeu D | 23 mm |

| | |
|-------------------------|----------|
| Ø tête D ₁ | 15 mm |
| Ouverture | 19 mm |
| Norme pour les tirettes | MAS 403 |
| Type de produit | Tirettes |

Accessoires

| | |
|--|-----------|
| Clés de serrage pour tirettes DIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 40 | 308820 40 |
| Clés de serrage pour tirettes DIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 40 | 308825 40 |