



Mandrin à pinces OZ Type ADB, BT 40 A = 70, Plage de serrage: 2-25 mm



Données de commande

N° commande	302880 2-25
GTIN	4250122612087
Classe d'article	36E

Description

Exécution:

Cônes extérieur et intérieur rectifiés.

Écrou de serrage à roulements à billes pour une force de serrage accrue et une meilleure concentricité.

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique dans des pinces suivant **ISO 10897**.

Livraison:

Avec écrou de serrage OZ.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308760 – 308806, clés de serrage AB 308820 – 308835, pinces de serrage OZ 309540 – 309565, clé à ergot 628400.

Méthode d'usinage: UGV

Longueur de col cote A: 70 mm

Ø ext. D: 60 mm

Écrou de serrage de rechange 309670: 2 - 25

Clé à ergot adaptée 628400: _58/62

Description technique

Écrou de serrage de rechange 309670	2 - 25
Clé à ergot adaptée 628400	_58/62
Longueur de col cote A	70 mm
Plage de serrage	2 - 25 mm

Ø ext. D	60 mm
Support	BT 40 A = 70
Norme de porte-outils	ISO 7388-2
Norme de porte-outils	JIS B6339
Forme	ADB
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 6,3 à 15000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 3 µm
Méthode d'usinage	UGV
Type de produit	Mandrins à pinces

Accessoires

Tirette Hurco 45° avec ajustement étanche Pour cône 40	308802 40
Insert dynamométrique pour tirettes suivant DIN 69872 Pour cône 40 SA	308810 40
Clés de serrage pour tirettes DIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) Pour cône 40 SA	308820 40
Tirette spéciale sans filetage intérieur étanche Pour cône 40	308720 40
Tirette étanche Pour cône 40	308660 40
Tirette 90° étanche Pour cône 40	308795 40
Tirette spéciale sans filetage intérieur étanche Pour cône 40	308700 40
Tirette Mori-Seiki, étanche, type A (L1 = 29 mm) Pour cône 40	308630 40
Tirette Hurco 90° avec ajustement étanche Pour cône 40	308806 40
Tirette spéciale avec filetage intérieur Pour cône 40	308740 40
Tirette 45° étanche Pour cône 40	308765 40
Tirette étanche, type B Pour cône 40	308620 40
Tirette Type B Pour cône 40	308640 40

Tirette Hurco 45° avec alésage et ajustement étanche Pour cône 40	308801 40
Tirette, 18CrNiMo7 étanche, type B Pour cône 40	308615 40
Tirette, 18CrNiMo7 Type A Pour cône 40	308605 40
Tirette Mazak, étanche, type A Pour cône 40M	308670 40M
Tirette 90° étanche Pour cône 40	308790 40
Insert dynamométrique pour tirettes suivant ISO 7388 Pour cône 40 SA	308812 40
Tirette Mori-Seiki, étanche, type A (L1 = 26 mm) Pour cône 40	308625 40
Tirette 60° étanche Pour cône 40	308785 40
Tirette étanche Pour cône 40	308635 40
Clé à ergot avec bec Pour Ø ext. écrous 58/62 mm	628400 58/62
Clés de serrage pour tirettes ISO 7388 Pour cône 40 SA	308830 40
Tirette 45° étanche Pour cône 40	308760 40
Tirette étanche, type B Pour cône 40	308650 40
Tirette étanche, type A Pour cône 40	308610 40
Tirette Type A Pour cône 40	308600 40