



Mandrin porte-fraise combiné Type ADB, BT 40 court, Ø mandrin d1: 22mm



Données de commande

N° commande	302900 22
GTIN	4250122613961
Classe d'article	36E

Description

Exécution:

Queue conique, tenon d'entraînement et surface de contact en bout.
Toutes les queues brunies.

Utilisation:

Avec clavette pour fraises à rainure longitudinale, par ex. DIN 841. **Avec bague d'entraînement** pour fraises à rainure transversale DIN 1880 et fraises DIN 1830.

Livraison:

Avec clavette, bague d'entraînement et vis de serrage de fraise.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308760 – 308802. Clé spéciale 309840.

Remarque(s):

Arrosage interne uniquement possible avec la vis de serrage adaptée 309861.

Description technique

Ø mandrin d ₁	22 mm
Longueur de col cote A	55 mm
Clé spéciale adaptée 309840	22
Bague d'entraînement de rechange 309870	22
Ø ext. D	40 mm
Vis de serrage de fraise de rechange 309860 / 309861	22
Support	BT 40 court

Norme	DIN 6358
Norme de porte-outils	ISO 7388-2
Norme de porte-outils	JIS B6339
Forme	ADB
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 6,3 à 15000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 5 µm
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Mandrin porte-fraise

Accessoires

Tirette 45°étanche Pour cône 40	308760 40
Tirette 45°étanche Pour cône 40	308765 40
Bague d'entraînement Pour Ø mandrin 22 mm	309870 22
Vis de serrage de fraise Pour Ø mandrin 22 mm	309860 22
Tirette Hurco 45° avec ajustementétanche Pour cône 40	308802 40
Tirette Hurco 90° avec ajustementétanche Pour cône 40	308806 40
Tirette Hurco 45° avec alésage 4 mm et ajustementétanche Pour cône 40	308801 40
Tirette 60°étanche Pour cône 40	308785 40
Clé spéciale Pour Ø mandrin 22 mm	309840 22
Tirette 90°étanche Pour cône 40	308795 40
Tirette 90°étanche Pour cône 40	308790 40