



Ponceuse à bande GI, Type: 790201



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 077613 790201 |
| GTIN | 2050001676757 |
| Classe d'article | 03H |

Description

Exécution:

Gamme de ponceuses à bande GI de GRIT pour répondre aux exigences élevées de l'industrie:

Robuste, et équipée de **moteurs extrêmement puissants**.

- **Rentabilité élevée grâce à une capacité d'enlèvement de matière optimale.**
- **Moteur puissant de 4 kW (400 V, 3 ~, 50 Hz).**
- **Système de fixation de bande breveté.**
- **Grande sécurité de travail: butée, interstice de ponçage et protection oculaire réglables individuellement.**

Module de base pour le ponçage à bande industriel.

- **Maniement aisé, vibrations réduites.**
- **Avec vitesse de rotation constante pour un excellent enlèvement de copeaux.**
- **Possibilité de raccordement à une installation d'aspiration centrale prévue.**

Utilisation:

Avec les pieds de machine 077614 comme **ponceuse à bande**, avec les **modules d'extension pour le ponçage radial, longitudinal, de surfaces, Centerless ainsi que pour l'ébavurage.**

Livraison:

Avec fiche CEE (16 A), 1 bande abrasive.

Remarque(s):

Bandes abrasives, voir 558310 et suiv. et 558453-56.

Description technique

| | |
|---|------------------------|
| Vitesse de rotation max. 1 ^{ère} vitesse | 3000 min ⁻¹ |
|---|------------------------|

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Référence fabricant | GI 75 |
| Largeur de bande | 75 mm |
| Poids | 65 kg |
| Longueur ruban | 2000 mm |
| Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur |
| Type de produit | Ponceuses à bande |

Accessoires

| | |
|---|-----------------|
| Bande abrasive Zirconium (ZA)GRIT R Grain 36 | 558454 36 |
| Bande abrasive Zirconium (ZA)GRIT R Grain 80 | 558454 80 |
| Pied de machine Type 99001003 | 077614 99001003 |
| Bande abrasive Zirconium (ZA)GRIT R Grain 80 | 558453 80 |
| Pied de machine Type 99001004 | 077614 99001004 |
| Bande abrasive Zirconium (ZA)GRIT R Grain 60 | 558453 60 |
| Bande abrasive Zirconium (ZA)ZK713X Grain 120 | 558310 120 |
| Bande abrasive Zirconium (ZA)ZK713X Grain 60 | 558310 60 |
| Bande abrasive Zirconium (ZA)GRIT R Grain 60 | 558454 60 |
| Bande abrasive Zirconium (ZA)GRIT R Grain 36 | 558456 36 |
| Bande abrasive Zirconium (ZA)GRIT R Grain 36 | 558453 36 |
| Bande abrasive Zirconium (ZA)GRIT R Grain 120 | 558454 120 |
| Bande abrasive Zirconium (ZA)GRIT R Grain 120 | 558453 120 |
| Bande abrasive Zirconium (ZA)ZK713X Grain 40 | 558310 40 |
| Bande abrasive Zirconium (ZA)ZK713X Grain 80 | 558310 80 |