


3M**Ruban adhésif en aluminium, Largeur×longueur (mm×m): 38X50**

Données de commande

N° commande	083635 38X50
GTIN	2050001661425
Classe d'article	08M

Description

Exécution:

Le ruban adhésif souple en aluminium convient pour la galvanisation, présente une forte réflexion à la chaleur et la lumière et résiste aux intempéries et aux produits chimiques. Le ruban adhésif **3M™ 431** présente d'excellentes propriétés d'étanchéité grâce à une bonne protection contre l'humidité et peut être utilisé sans problème pour les applications de longue durée.

Remarque(s):

La durée de conservation minimum indiquée pour les produits 3M™ est déterminée en conformité avec les directives établies en matière d'entreposage.

Description technique

Référence fabricant	431
Epaisseur	0,09 mm
Longueur	50 m
Largeur	38 mm
Couleur	argent

Résistance à la traction	3,38 N/mm
Extensibilité	5 %
résiste à des températures jusqu'à	-55 - 155 °C
Matériau support	Aluminium
Durée de conservation minimum	12 mois
Température de stockage	20 °C
Particularité	Résistant aux UV
Particularité	résistant à l'humidité
Type de ruban adhésif	une face
Masse adhésive	Acrylate
Support présent	non
Humidité de l'air du local de stockage	50 %
Utilisation	Gainer
Utilisation	Masquer
Utilisation	Etanchéfier
Utilisation	Ourler
Utilisation	Isoler
Pouvoir adhésif sur l'acier	0,44 N/mm
Type de produit	Ruban adhésif