

**Tirette 60° étanche, avec alésage, Pour cône: 50****Données de commande**

N° commande	308785 50
GTIN	4045197543103
Classe d'article	32Z

**Description****Description:**

Le porte-outils est fermement tiré dans la broche par la pince de serrage de la broche via la tirette. Les tirettes sont disponibles dans différents modèles. Elles représentent un lien important entre la machine et l'outil. Les exigences en matière de précision, de résistance et de fiabilité des tirettes sont élevées.

**Utilisation:**

Pour les outils avec queue conique **JIS B 6339** (MAS-BT) / **ISO 7388-2**.

**Remarque(s):**

**Version étanche** – avec joint torique.

La clé de serrage et les ouvertures de clé adaptées sont disponibles dans notre eShop.

Lors du montage du système AB, veiller à un couple de serrage correct.

**Description technique**

L <sub>1</sub>	45 mm
Ø tête D <sub>1</sub>	23 mm
Filetage M	M24
Longueur totale L	85 mm
Ø moyeu D	38 mm
Pour cône SA avec code couleur	SA 50
Couple de serrage maximal	150 Nm

Pour cône	50
Ouverture	30 mm
Propriété de l'alésage	avec alésage
Norme pour les tirettes	MAS 403
Type de produit	Tirettes

## Accessoires

Clés de serrage pour tirettesDIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 50	308820 50
Clés de serrage pour tirettesISO 7388 pour taille cône SA 50	308830 50
Clés de serrage pour tirettesDIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 50	308825 50