

**Tirette Hurco 90° avec ajustement étanche, Pour cône: 40****Données de commande**

N° commande	308806 40
GTIN	4045197644640
Classe d'article	32Z

**Description****Description:**

Le porte-outils est fermement tiré dans la broche par la pince de serrage de la broche via la tirette. Les tirettes sont disponibles dans différents modèles. Elles représentent un lien important entre la machine et l'outil. Les exigences en matière de précision, de résistance et de fiabilité des tirettes sont élevées.

**Utilisation:**

Pour les outils avec queue conique **DIN 69871 / ISO 7388-1**.

**Remarque(s):**

**Version étanche** – avec joint torique.

La clé de serrage et les ouvertures de clé adaptées sont disponibles dans notre eShop.

Lors du montage du système AB, veiller à un couple de serrage correct.

Norme pour les tirettes: MAS 403

Ø moyeu D: 23 mm

Ø tête D<sub>1</sub>: 15 mm

Longueur totale L: 57,15 mm

L<sub>1</sub>: 32 mm

Filetage M: M16

Couple de serrage maximal: 50 Nm

**Description technique**

Pour cône	40
Filetage M	M16

L <sub>1</sub>	32 mm
Ø moyeu D	23 mm
Pour cône SA avec code couleur	SA 40
Longueur totale L	57,15 mm
Couple de serrage maximal	50 Nm
Ø tête D <sub>1</sub>	15 mm
Ouverture	19 mm
Norme pour les tirettes	MAS 403
Type de produit	TIRETTES

## Accessoires

Clés de serrage pour tirettes DIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 40	308825 40
Clés de serrage pour tirettes DIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 40	308820 40
Insert dynamométrique pour tirettes suivant DIN 69872 pour taille cône SA 40	308810 40