



## Mandrin porte-fraise combiné Type ADB, BT 40 A = 100, Ø mandrin d1: 22mm



### Données de commande

N° commande	302920 22
GTIN	4250122613978
Classe d'article	36E

### Description

#### Exécution:

Queue conique, tenon d'entraînement et surface de contact en bout.  
Toutes les queues brunies.

#### Utilisation:

**Avec clavette** pour fraises à rainure longitudinale, par ex. DIN 841. **Avec bague d'entraînement** pour fraises à rainure transversale DIN 1880 et fraises DIN 1830.

#### Livraison:

Avec clavette, bague d'entraînement et vis de serrage de fraise.

#### Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308760 – 308802. Clé spéciale 309840.

#### Remarque(s):

Arrosage interne uniquement possible avec la vis de serrage adaptée 309861.

Longueur de col cote A: 100 mm

Ø ext. D: 40 mm

Vis de serrage de fraise de rechange 309860 / 309861: 22

Bague d'entraînement de rechange 309870: 22

Clé spéciale adaptée 309840: 22

### Description technique

Clé spéciale adaptée 309840	22
Bague d'entraînement de rechange 309870	22
Ø mandrin d <sub>1</sub>	22 mm
Longueur de col cote A	100 mm

Ø ext. D	40 mm
Vis de serrage de fraise de rechange 309860 / 309861	22
Ø serrage D <sub>1</sub>	22 mm
Support	BT 40 A = 100
Norme	DIN 6358
Norme de porte-outils	ISO 7388-2
Norme de porte-outils	JIS B6339
Forme	ADB
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 6,3 à 15000 min <sup>-1</sup>
Précision de concentricité	≤ 5 µm
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Mandrin porte-fraise

## Accessoires

Tirette Hurco 90° avec ajustement étanche Pour cône 40	308806 40
Tirette Hurco 90° avec alésage et ajustement étanche Pour cône 40	308805 40
Clé spéciale Pour Ø mandrin 22 mm	309840 22
Tirette 90° étanche Pour cône 40	308795 40
Vis de serrage de fraise Pour Ø mandrin 22 mm	309860 22
Tirette 60° étanche Pour cône 40	308785 40
Tirette 45° étanche Pour cône 40	308765 40
Bague d'entraînement Pour Ø mandrin 22 mm	309870 22
Tirette 90° étanche Pour cône 40	308790 40
Tirette 45° étanche Pour cône 40	308760 40
Tirette 60° étanche Pour cône 40	308780 40
Tirette Hurco 45° avec alésage 4 mm et ajustement étanche Pour cône 40	308801 40

Tirette Hurco 60° avec ajustement étanche Pour cône 40	308804 40
Tirette Hurco 60° avec alésage et ajustement étanche Pour cône 40	308803 40
Tirette Hurco 45° avec ajustement étanche Pour cône 40	308802 40