

**Mandrin avec verrouillage radial Extra RV Modèle en plastique, Type: 10-1/2****Données de commande**

N° commande	342200 10-1/2
GTIN	4019208415000
Classe d'article	39R

**Description****Exécution:**

- **Mandrin sans clé à verrouillage radial. Verrouillage supplémentaire inutile (notamment pour le perçage à percussion).**
- **Très ergonomique et simple d'emploi, prise de clé 6 pans.**
- **Bonne précision de concentricité.**
- **Modèle percé pour rotation à droite et à gauche (filetage M5 ou M6).**

Avec protection de démarrage.

**Description technique**

Type	10-1/2
Plage de serrage	1 - 10 mm
Longueur mandrin fermé	60,9 mm
Puissance machine max.	1000 W
Ø ext.	42,7 mm
Support	1/2-20 pouce
Longueur mandrin ouvert	55 mm
Verrouillage radial	oui
Type de produit	Mandrins sans clé

