



Mandrin à couronne dentée Prima, Type: 16/18



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 342215 16/18 |
| GTIN | 4019208018201 |
| Classe d'article | 39R |

Description

Exécution:

Mors trempés.

Pour rotation à droite et à gauche

Pour fixation sur arbres de montage 342300 – 342850 ou directement sur la broche de la machine.

Utilisation:

Pour travaux de perçage universels sur perceuses électriques à main, **perceuses à percussion** et perceuses à colonne.

Description technique

| | |
|------------------------|-----------|
| Longueur mandrin fermé | 98 mm |
| Type | 16/18 |
| Plage de serrage | 1 - 16 mm |
| Cône intérieur | B 18 |
| Ø cône intérieur max. | 17,78 mm |

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Ø ext. | 56,5 mm |
| Clé à couronne dentée adaptée | S3 |
| Type de produit | Mandrins à couronne dentée |