



Mandrin avec verrouillage radial Extra RV Modèle en plastique, Type: 13-1/2



Données de commande

N° commande	342200 13-1/2
GTIN	4019208150765
Classe d'article	39R

Description

Exécution:

- **Mandrin sans clé à verrouillage radial. Verrouillage supplémentaire inutile (notamment pour le perçage à percussion).**
- **Très ergonomique et simple d'emploi, prise de clé 6 pans.**
- **Bonne précision de concentricité.**
- **Modèle percé pour rotation à droite et à gauche (filetage M5 ou M6).**

Avec protection de démarrage. **Mors de serrage en carbure** pour réduction de l'usure.

Description technique

Puissance machine max.	1000 W
Plage de serrage	1,5 - 13 mm
Type	13-1/2
Longueur mandrin fermé	72,4 mm
Ø ext.	42,7 mm
Support	1/2-20 pouce
Longueur mandrin ouvert	64,5 mm
Verrouillage radial	oui
Type de produit	Mandrins sans clé

