



## Mandrin à couronne dentée, Type: 10/16



### Données de commande

N° commande	342220 10/16
GTIN	4045197152923
Classe d'article	32W

### Description

**Exécution:**

Guide-clé non trempé.

Pour rotation à droite et à gauche

Pour fixation sur arbres de montage 342300 – 342850 ou directement sur la broche de la machine.

**Utilisation:**

Pour travaux de perçage universels sur perceuses électriques à main, **perceuses à percussion** et perceuses à colonne.

### Description technique

Cône intérieur	B 16
Ø cône intérieur max.	15,733 mm
Plage de serrage	1 - 10 mm
Longueur mandrin fermé	77 mm
Type	10/16

Ø ext.	42,4 mm
Clé à couronne dentée adaptée	S2
Type de produit	Mandrins à couronne dentée