

**Arbre de montage à queue cylindrique, Ø queue / cône mandrin: 6/6mm****Données de commande**

N° commande	342300 6/6
GTIN	4045197294371
Classe d'article	32X

Description**Exécution:**

Entièrement trempé et rectifié avec précision. Haute précision de concentricité à long terme, la surface trempée empêchant les copeaux et les légers chocs d'endommager la surface rectifiée. Modèle de précision à queue cylindrique.

Utilisation:

Pour le montage de mandrins porte-forets sur fraiseuses, machines automatiques, etc. La queue cylindrique peut être montée dans **un mandrin porte-fraise ou des pinces de serrage.**

Norme:

Bohrfutterkegel **DIN 238.**

Description technique

Cône pour porte-foret DIN 238	B 6
Longueur queue cylindrique	35 mm
Ø cône D	6,35 mm
Ø queue	6 mm
Type de produit	Attachement pour mandrin porte-forets