



Mandrin à couronne dentée Prima, Type: 6/10



Données de commande

N° commande	342215 6/10
GTIN	4019208067018
Classe d'article	39R

Description

Exécution:

Mors trempés.

Pour rotation à droite et à gauche

Pour fixation sur arbres de montage 342300 – 342850 ou directement sur la broche de la machine.

Utilisation:

Pour travaux de perçage universels sur perceuses électriques à main, **perceuses à percussion** et perceuses à colonne.

Description technique

Type	6/10
Ø cône intérieur max.	10,094 mm
Cône intérieur	B 10
Longueur mandrin fermé	52,5 mm
Plage de serrage	0,5 - 6,5 mm

Ø ext.	29,5 mm
Clé à couronne dentée adaptée	S1
Type de produit	Mandrins à couronne dentée