

**Garant****Mandrin porte-forets auto-serrant, Type: 160/18****Données de commande**

N° commande	341250 160/18
GTIN	4045197152831
Classe d'article	31K

**Description****Exécution:**

Mandrins porte-forets à trois mors **hautes performances**. Grande précision de concentricité, sans clé, auto-serrant, force de serrage élevée. Desserrage manuel aisé. Pièces d'usure trempées et interchangeables.

**Utilisation:**

Sur perceuses à main et à colonne, fraiseuses, tours, pour mise en place sur arbres de montage 342300 – 342850 ou directement sur la broche de la machine.

**Norme:****DIN 238****Description technique**

Type	160/18
Plage de serrage	3 - 16 mm
Ø cône intérieur max.	17,431 mm
Longueur mandrin ouvert	95,5 mm
Cône intérieur	B 18 raccourci
Longueur mandrin fermé	109 mm
Ø ext.	56 mm
Type de produit	Mandrins sans clé

