



Mandrin à couronne dentée, Type: 13



Données de commande

N° commande	342220 13
GTIN	4045197152930
Classe d'article	32W

Description

Exécution:

Guide-clé non trempé.

Pour rotation à droite et à gauche

Pour fixation sur arbres de montage 342300 – 342850 ou directement sur la broche de la machine.

Utilisation:

Pour travaux de perçage universels sur perceuses électriques à main, **perceuses à percussion** et perceuses à colonne.

Description technique

Longueur mandrin fermé	77 mm
Ø cône intérieur max.	15,733 mm
Cône intérieur	B 16
Type	13
Plage de serrage	1,5 - 13 mm

Ø ext.	42,4 mm
Clé à couronne dentée adaptée	S2
Type de produit	Mandrins à couronne dentée