

**Arbre de montage à queue cylindrique, Ø queue / cône mandrin: 10/12mm****Données de commande**

N° commande	342300 10/12
GTIN	4045197294906
Classe d'article	32X

**Description****Exécution:**

**Entièrement trempé et rectifié avec précision.** Haute précision de concentricité à long terme, la surface trempée empêchant les copeaux et les légers chocs d'endommager la surface rectifiée. Modèle de précision à queue cylindrique.

**Utilisation:**

Pour le montage de mandrins porte-forets sur fraiseuses, machines automatiques, etc. La queue cylindrique peut être montée dans **un mandrin porte-fraise ou des pinces de serrage.**

**Norme:**

Bohrfutterkegel **DIN 238.**

**Description technique**

Ø cône D	12,065 mm
Longueur queue cylindrique	40 mm
Cône pour porte-foret DIN 238	B 12
Ø queue	10 mm
Type de produit	Attachement pour mandrin porte-forets