



## Mandrin à couronne dentée Prima, Type: 10/12



### Données de commande

N° commande	342215 10/12
GTIN	4019208018041
Classe d'article	39R

### Description

#### Exécution:

Mors trempés.

Pour rotation à droite et à gauche

Pour fixation sur arbres de montage 342300 – 342850 ou directement sur la broche de la machine.

#### Utilisation:

Pour travaux de perçage universels sur perceuses électriques à main, **perceuses à percussion** et perceuses à colonne.

### Description technique

Type	10/12
Longueur mandrin fermé	60,5 mm
Cône intérieur	B 12
Ø cône intérieur max.	12,065 mm
Plage de serrage	0,8 - 10 mm

Ø ext.	34,5 mm
Clé à couronne dentée adaptée	S2
Type de produit	Mandrins à couronne dentée