

**Arbre de montage à queue cylindrique, Ø queue / cône mandrin: 16/16mm****Données de commande**

N° commande	342300 16/16
GTIN	4045197294913
Classe d'article	32X

Description**Exécution:**

Entièrement trempé et rectifié avec précision. Haute précision de concentricité à long terme, la surface trempée empêchant les copeaux et les légers chocs d'endommager la surface rectifiée. Modèle de précision à queue cylindrique.

Utilisation:

Pour le montage de mandrins porte-forets sur fraiseuses, machines automatiques, etc. La queue cylindrique peut être montée dans **un mandrin porte-fraise ou des pinces de serrage.**

Norme:

Bohrfutterkegel **DIN 238.**

Description technique

Ø cône D	15,733 mm
Cône pour porte-foret DIN 238	B 16
Longueur queue cylindrique	50 mm
Ø queue	16 mm
Type de produit	Attachement pour mandrin porte-forets