



Mandrin à couronne dentée Prima, Type: 10/16



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 342215 10/16 |
| GTIN | 4019208018065 |
| Classe d'article | 39R |

Description

Exécution:

Mors trempés.

Pour rotation à droite et à gauche

Pour fixation sur arbres de montage 342300 – 342850 ou directement sur la broche de la machine.

Utilisation:

Pour travaux de perçage universels sur perceuses électriques à main, **perceuses à percussion** et perceuses à colonne.

Description technique

| | |
|------------------------|-----------|
| Ø cône intérieur max. | 15,733 mm |
| Plage de serrage | 1 - 10 mm |
| Type | 10/16 |
| Longueur mandrin fermé | 77 mm |
| Cône intérieur | B 16 |

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Ø ext. | 42,8 mm |
| Clé à couronne dentée adaptée | S2 |
| Type de produit | Mandrins à couronne dentée |