



Mandrin porte-fraises avec arrosage, type ADB, BT 40 court, Ø mandrin d1: 40mm



Données de commande

N° commande	303020 40
GTIN	4250122614227
Classe d'article	36E

Description

Exécution:

Queue conique, tenon d'entraînement et surface de contact en bout.
Toutes les queues brunies.

Livraison:

Avec vis de serrage de fraise.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308760 – 308802. Clé spéciale 309840.

Description technique

Vis de serrage de fraise de rechange 309860 / 309861	40
Ø mandrin d ₁	40 mm
Clé spéciale adaptée 309840	40
Longueur de col cote A	50 mm
Ø ext. D	88 mm
Ø serrage D ₁	40 mm
Support	BT 40 court
Norme	DIN 6357
Norme de porte-outils	ISO 7388-2

Norme de porte-outils	JIS B6339
Forme	ADB
Arrosage	Non obturable
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 6,3 à 15000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 5 µm
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Mandrins porte-fraises

Accessoires

Tirette 90°étanche Pour cône 40	308790 40
Tirette Hurco 45° avec alésage 4 mm et ajustementétanche Pour cône 40	308801 40
Tirette 60°étanche Pour cône 40	308785 40
Tirette Hurco 90° avec ajustementétanche Pour cône 40	308806 40
Tirette 90°étanche Pour cône 40	308795 40
Vis de serrage de fraise Pour Ø mandrin 40 mm	309860 40
Clé spéciale Pour Ø mandrin 40 mm	309840 40
Tirette 45°étanche Pour cône 40	308765 40
Tirette 45°étanche Pour cône 40	308760 40
Tirette Hurco 45° avec ajustementétanche Pour cône 40	308802 40