



Mandrin porte-fraises avec arrosage, type ADB, BT 50 A = 100, Ø mandrin d1: 27mm



Données de commande

N° commande	303045 27
GTIN	4250122616306
Classe d'article	36E

Description

Exécution:

Queue conique, tenon d'entraînement et surface de contact en bout.
Toutes les queues brunies.

Livraison:

Avec vis de serrage de fraise.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308760 – 308802. Clé spéciale 309840.

Description technique

Vis de serrage de fraise de rechange 309860 / 309861	27
Ø mandrin d ₁	27 mm
Longueur de col cote A	100 mm
Clé spéciale adaptée 309840	27
Ø ext. D	58 mm
Ø serrage D ₁	27 mm
Support	BT 50 A = 100
Norme	DIN 6357
Norme de porte-outils	ISO 7388-2

Norme de porte-outils	JIS B6339
Forme	ADB
Arrosage	Non obturable
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 6,3 à 15000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 5 µm
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Mandrins porte-fraises

Accessoires

Tirette 45°étanche Pour cône 50	308765 50
Tirette 60°étanche Pour cône 50	308785 50
Tirette 90°étanche Pour cône 50	308790 50
Clé spéciale Pour Ø mandrin 27 mm	309840 27
Tirette 90°étanche Pour cône 50	308795 50
Vis de serrage de fraise Pour Ø mandrin 27 mm	309860 27
Tirette 45°étanche Pour cône 50	308760 50