

**Pince de serrage ER, ER 20, Ø serrage nominal d: 5mm****Données de commande**

N° commande	308930 5
GTIN	4045197151247
Classe d'article	32Z

**Description****Exécution:**

Entièrement trempées et rectifiées. Polies.

**Remarque(s):**

La **capacité de serrage de la pince** est **inférieure de 1 mm**, p. ex. 10 – 9 mm, **sauf pour les Ø 1, 1,5 et 2 (ici uniquement 0,5 mm)**.

**Description technique**

Ø serrage nominal d	5 mm
Support	ER 20
Norme	ISO 15488-B
Précision de concentricité	≤ 10 µm
Type	428 E
Ø ext. D	21 mm
Longueur totale L	31,5 mm
Type de produit	Pince de serrage

