



Mandrin porte-fraises avec arrosage, type ADB, BT 40 court, Ø mandrin d1: 22mm



Données de commande

N° commande	303020 22
GTIN	4250122614197
Classe d'article	36E

Description

Exécution:

Queue conique, tenon d'entraînement et surface de contact en bout.
Toutes les queues brunies.

Livraison:

Avec vis de serrage de fraise.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308760 – 308802. Clé spéciale 309840.

Description technique

Longueur de col cote A	40 mm
Clé spéciale adaptée 309840	22
Ø mandrin d ₁	22 mm
Vis de serrage de fraise de rechange 309860 / 309861	22
Ø ext. D	48 mm
Support	BT 40 court
Norme	DIN 6357
Norme de porte-outils	ISO 7388-2
Norme de porte-outils	JIS B6339

Forme	ADB
Arrosage	Non obturable
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 6,3 à 15000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 5 µm
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Mandrins porte-fraises

Accessoires

Tirette Hurco 45° avec alésage 4 mm et ajustement étanche Pour cône 40	308801 40
Tirette 45° étanche Pour cône 40	308760 40
Vis de serrage de fraise Pour Ø mandrin 22 mm	309860 22
Tirette 90° étanche Pour cône 40	308790 40
Clé spéciale Pour Ø mandrin 22 mm	309840 22
Tirette 45° étanche Pour cône 40	308765 40
Tirette 60° étanche Pour cône 40	308785 40
Tirette Hurco 90° avec ajustement étanche Pour cône 40	308806 40
Tirette 90° étanche Pour cône 40	308795 40
Tirette Hurco 45° avec ajustement étanche Pour cône 40	308802 40